

Șuruburi de presiune • varianta netedă EH 22070.



Descrierea produsului

Special concepute pentru utilizarea în procesul de producție scule.
Se pot utiliza ca și împingător sau ca opritor cu arc.
Este imposibil ca șurubul sau oricare din părțile sale să iasă din orificiul de fixare.

Material

- Bolțuri**
- Oțel, călit, brunat
 - Oțel inoxidabil 1.4305, nitrurat

Corp

- Oțel automat, brunat
- Oțel inoxidabil 1.4305

Arc


- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor
forță și cursa arcului.

Desen




Informații comandă

d ₁ -0,05	Dimensiuni					Cursă s [mm]	Forța arcului ¹⁾		max. [°C]	Poziție orificiu H7 [mm]	[g]	Ref. Nr.
	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
oțel automat, forța arcului standard												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0006
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,4	22070.0008
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0010
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0012
oțel inoxidabil, forța arcului standard												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0106
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,5	22070.0108
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0110
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0112

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație



Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.