

Știfturi opritoare cu bilă • autoblocant, cu mâner L

EH 22340. /EH 22350.



Descrierea produsului

Pentru fixare rapidă, blocare, ajustare, schimbare și asigurare. Rapid și ușor de deblocat pentru conexiuni frecvent repetate.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Atunci când se utilizează oțel inoxidabil 1.4542: foarte solizi, căliți, cu o capacitate de încărcare extremă și o rezistență la abraziune ridicată. Versiunea cu mâner ergonomic.

Material

Element bolt

- Oțel inoxidabil 1.4305
- Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

- Aluminiu, negru similar RAL 9005

Buton de apăsare

- Oțel inoxidabil, negru

Arc

- Oțel inoxidabil

Operații

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Caracteristici

Modelele din oțel inoxidabil 1.4542 cu marcaj sub bile.

Mai multe informații

Note

Variantă specială la cerere.

- Acest produs este disponibil și în dimensiuni INCH.

Accesorii

Poate fi ușor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.

Produse asociate

- Bucșe de poziționare, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Bucșe de poziționare, cu flansă, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Cabluri de fixare
- Bucșe de poziționare, cu guler, DIN 172 A
- Bucșe de poziționare, fără guler, DIN 179 A
- Știfturi rapide cu mâner tip L, cu acțiune simplă - conform NAS / MS17986

Desen





** Execuție din oțel inoxidabil 1.4542 cu marcaj.



Informații comandă

Dimensiuni										Poziție orificiu H11	min. max.			Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min.	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	[mm]	min.	max.	[g]	[kN]	
[mm]										[mm]	[°C]			[kN]	
Oțel inoxidabil 1.4305															
5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	20	14	22340.0112
5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	21	14	22340.0113
5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	22	14	22340.0114
5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	22	14	22340.0115
5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	23	14	22340.0116
5	35	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	24	14	22340.0117
5	40	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	23	14	22340.0118
5	45	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	25	14	22340.0107
5	50	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	26	14	22340.0108
5	60	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	26	14	22340.0109
5	70	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	29	14	22340.0110
5	80	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	30	14	22340.0111
6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	21	21	22340.0122
6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	22	21	22340.0123
6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	22	21	22340.0124
6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	24	21	22340.0125
6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	25	21	22340.0126
6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	26	21	22340.0127
6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	27	21	22340.0128
6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	28	21	22340.0129
6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	29	21	22340.0130
6	60	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	30	21	22340.0119
6	70	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	33	21	22340.0120
6	80	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	35	21	22340.0121
8	10	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	34	38	22340.0132
8	15	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	36	38	22340.0133
8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	37	38	22340.0134
8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	39	38	22340.0135
8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	41	38	22340.0136
8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	43	38	22340.0137
8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	45	38	22340.0138
8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	46	38	22340.0139
8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	48	38	22340.0140
8	60	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	52	38	22340.0131
8	70	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	56	38	22340.0141
8	80	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	59	38	22340.0142
8	90	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	63	38	22340.0143
8	100	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	66	38	22340.0151
10	15	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	41	60	22340.0159
10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	44	60	22340.0144
10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	47	60	22340.0145
10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	50	60	22340.0146
10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	53	60	22340.0147
10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	56	60	22340.0148
10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	58	60	22340.0149
10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	62	60	22340.0150
10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	67	60	22340.0152
10	70	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	73	60	22340.0153
10	80	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	79	60	22340.0154
10	90	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	85	60	22340.0155
10	100	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	91	60	22340.0156
10	110	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	97	60	22340.0157
10	120	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	103	60	22340.0158
12	20	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	70	87	22340.0164
12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	73	87	22340.0165



¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	Dimensiuni						Poziție orificiu H11	 min. max.		 Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min.	Ref. Nr.	
				l ₂ ±1	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇		[mm]	[°C]			[g]
12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	78	87	22340.0166
12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	82	87	22340.0167
12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	86	87	22340.0168
12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	90	87	22340.0169
12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	94	87	22340.0170
12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	103	87	22340.0172
12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	112	87	22340.0174
12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	120	87	22340.0176
12	90	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	129	87	22340.0160
12	100	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	138	87	22340.0161
12	110	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	145	87	22340.0162
12	120	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	154	87	22340.0163
16	30	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	149	155	22340.0171
16	35	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	161	155	22340.0173
16	40	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	165	155	22340.0175
16	45	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	172	155	22340.0177
16	50	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	180	155	22340.0178
16	60	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	200	155	22340.0179
16	70	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	216	155	22340.0180
16	80	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	231	155	22340.0181
16	90	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	246	155	22340.0182
16	100	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	262	155	22340.0183
16	110	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	272	155	22340.0184
16	120	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	287	155	22340.0185
16	130	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	302	155	22340.0186
16	140	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	318	155	22340.0187
16	150	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	333	155	22340.0188
20	50	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	245	244	22340.0189
20	60	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	272	244	22340.0190
20	70	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	292	244	22340.0191
20	80	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	313	244	22340.0192
20	90	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	337	244	22340.0193
20	100	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	362	244	22340.0194
20	110	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	392	244	22340.0195
20	120	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	413	244	22340.0196
20	130	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	437	244	22340.0197
20	140	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	457	244	22340.0198
20	150	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	480	244	22340.0199
25	50	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	453	386	22340.0200
25	60	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	490	386	22340.0201
25	70	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	523	386	22340.0202
25	80	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	567	386	22340.0203
25	90	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	596	386	22340.0204
25	100	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	635	386	22340.0205
25	110	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	672	386	22340.0206
25	120	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	710	386	22340.0207
25	130	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	754	386	22340.0208
25	140	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	784	386	22340.0105
25	150	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	830	386	22340.0106
Oțel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare															
5	10	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	20	24	22350.0112
5	15	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	21	24	22350.0113
5	20	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	22	24	22350.0114
5	25	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	22	24	22350.0115
5	30	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	23	24	22350.0116
5	35	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	24	24	22350.0117
5	40	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	23	24	22350.0118
5	45	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	25	24	22350.0107

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141



d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	Dimensiuni						Poziție orificiu H11	 min. max.		 Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min.	Ref. Nr.	
				l ₂ ±1	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇		[mm]	[°C]			[g]
5	50	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	26	24	22350.0108
5	60	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	26	24	22350.0109
5	70	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	29	24	22350.0110
5	80	5,5	11,8	6,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	5	-30	150	30	24	22350.0111
6	10	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	21	35	22350.0122
6	15	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	22	35	22350.0123
6	20	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	22	35	22350.0124
6	25	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	24	35	22350.0125
6	30	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	25	35	22350.0126
6	35	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	26	35	22350.0127
6	40	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	27	35	22350.0128
6	45	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	28	35	22350.0129
6	50	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	29	35	22350.0130
6	60	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	30	35	22350.0119
6	70	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	33	35	22350.0120
6	80	7,0	11,8	7,0	31,6	21,9	43,8	12,6	8,5	6	-30	150	35	35	22350.0121
8	10	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	34	63	22350.0132
8	15	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	36	63	22350.0133
8	20	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	37	63	22350.0134
8	25	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	39	63	22350.0135
8	30	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	41	63	22350.0136
8	35	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	43	63	22350.0137
8	40	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	45	63	22350.0138
8	45	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	46	63	22350.0139
8	50	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	48	63	22350.0140
8	60	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	52	63	22350.0131
8	70	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	56	63	22350.0141
8	80	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	59	63	22350.0142
8	90	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	63	63	22350.0143
8	100	9,5	14,7	8,2	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	8	-30	150	66	63	22350.0151
10	15	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	41	100	22350.0159
10	20	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	44	100	22350.0144
10	25	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	47	100	22350.0145
10	30	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	50	100	22350.0146
10	35	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	53	100	22350.0147
10	40	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	56	100	22350.0148
10	45	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	58	100	22350.0149
10	50	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	62	100	22350.0150
10	60	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	67	100	22350.0152
10	70	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	73	100	22350.0153
10	80	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	79	100	22350.0154
10	90	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	85	100	22350.0155
10	100	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	91	100	22350.0156
10	110	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	97	100	22350.0157
10	120	12,0	14,7	9,6	35,8	24,4	49,7	15,8	9,9	10	-30	150	103	100	22350.0158
12	20	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	70	144	22350.0164
12	25	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	73	144	22350.0165
12	30	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	78	144	22350.0166
12	35	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	82	144	22350.0167
12	40	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	86	144	22350.0168
12	45	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	90	144	22350.0169
12	50	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	94	144	22350.0170
12	60	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	103	144	22350.0172
12	70	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	112	144	22350.0174
12	80	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	120	144	22350.0176
12	90	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	129	144	22350.0160
12	100	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	138	144	22350.0161
12	110	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	145	144	22350.0162
12	120	14,5	18,2	10,6	35,1	22,7	57,1	20,2	12,6	12	-30	150	154	144	22350.0163

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁ +0,6	d ₂	d ₃	Dimensiuni							Poziție orificiu H11	 min. max.		 Rezistența la forfecare, dublă ¹⁾ min.	Ref. Nr.
				l ₂ ±1	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	[mm]		[°C]	[g]		
16	30	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	149	257	22350.0171
16	35	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	161	257	22350.0173
16	40	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	165	257	22350.0175
16	45	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	172	257	22350.0177
16	50	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	180	257	22350.0178
16	60	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	200	257	22350.0179
16	70	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	216	257	22350.0180
16	80	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	231	257	22350.0181
16	90	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	246	257	22350.0182
16	100	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	262	257	22350.0183
16	110	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	272	257	22350.0184
16	120	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	287	257	22350.0185
16	130	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	302	257	22350.0186
16	140	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	318	257	22350.0187
16	150	19,0	23,4	14,0	42,2	27,3	67,6	24,7	15,1	16	-30	150	333	257	22350.0188
20	50	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	245	403	22350.0189
20	60	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	272	403	22350.0190
20	70	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	292	403	22350.0191
20	80	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	313	403	22350.0192
20	90	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	337	403	22350.0193
20	100	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	362	403	22350.0194
20	110	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	392	403	22350.0195
20	120	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	413	403	22350.0196
20	130	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	437	403	22350.0197
20	140	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	457	403	22350.0198
20	150	24,8	23,4	17,0	43,1	27,3	67,6	24,7	15,1	20	-30	150	480	403	22350.0199
25	50	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	453	631	22350.0200
25	60	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	490	631	22350.0201
25	70	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	523	631	22350.0202
25	80	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	567	631	22350.0203
25	90	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	596	631	22350.0204
25	100	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	635	631	22350.0205
25	110	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	672	631	22350.0206
25	120	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	710	631	22350.0207
25	130	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	754	631	22350.0208
25	140	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	784	631	22350.0105
25	150	31,0	30,4	22,0	54,8	34,2	83,9	33,3	20,1	25	-30	150	830	631	22350.0106

¹⁾ Rezistență la forfecare similară DIN 50141

Exemplu de aplicație



Reclamație

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.