

Ciocane SUPERCRAFT cu capete moi • cu reducerea vibrațiilor, cu mâner Hickory ergonomic și lăcuit EH 3366.



Descrierea produsului

Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu așchii de oțel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafața de lovire lovește piesa de prelucrat, umplutura cu așchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulațiile și mai silențios decât cu ciocanele obișnuite din oțel. Capetele oferă proprietăți de impact remarcabile și garantează o rezistență maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecție, ele prezintă o uzură mult mai scăzută și sunt mai rezistente și nu se ciobesc nici la temperaturi negative.

Coadă din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită, are un efect de amortizare a vibrațiilor. Manșonul de protecție a cozii împiedică lovirea greșită. O conexiune sigură a capului și cozii este asigurată de o pană de aluminiu și un știft de siguranță. Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă și de înaltă calitate între placa de impact și capul ciocanului împiedică ieșirea umpluturii cu așchii chiar și la solicitare maximă. Este acoperit pentru a preveni coroziunea.

Coadă și capetele sunt înlocuibile.

Această versiune este disponibilă în dimensiunile D20mm până la D80mm, precum și ca baros cu până la 9,300g.

Caracteristicile produsului:

- Fără recul, pentru lovituri foarte puternice.
- Silențios și menajant cu articulațiile.
- Capete de nylon special cu rezistență maximă.
- Sudat complet cu robotul.
- Amortizare a vibrațiilor, coadă din lemn hickory cu formă ergonomică, foarte stabilă și lăcuită.
- Manșonul de protecție a cozii împiedică lovirea greșită.
- Coadă și capetele sunt înlocuibile.
- Disponibil în dimensiunile D20mm până la D80mm, precum și ca baros cu până la 9,300g

Domeniul de aplicații

Poziționarea pieselor în menghină, tinichigerie, asamblarea pieselor cu muchii ascuțite, asamblare și reparații în industria de automobile și camioane, construcția de schele, lucrări de îndreptare, asamblarea carcaselor, construcția de fabrici, lucrări de mentenanță, baterea barelor de fier/tijelor metalice, potrivit pentru lovituri puternice, lucrări de ștemuire, tapiterie / pielari, ștanțarea orificiilor cu poansonul, baterea inelelor cu poansonul pentru decupat inele, baterea capselor

Material

Mâner

- Hickory

Insertii

- Nylon, alb
- dur
- Foarte rezistent la uzură
- fără ciobituri (chiar și la temperaturi sub zero grade)
- amortizarea zgomotului
- impact foarte mare

Informații comandă

Ø			Dimensiuni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Ref. Nr.
			Lungime x Lățime x Înălțime						
			[mm]						
20	105	300	300 x 105 x 20		245	4030618301578	AAA905c002	21-04-09-16	3366.020
25	105	305	305 x 105 x 27		325	4030618301585	AAA905c002	21-04-09-16	3366.025
30	110	330	330 x 110 x 32		460	4030618301592	AAA905c002	21-04-09-16	3366.030
35	110	335	335 x 110 x 37		560	4030618301608	AAA905c002	21-04-09-16	3366.035
40	115	355	355 x 115 x 42		715	4030618301615	AAA905c002	21-04-09-16	3366.040
45	120	360	360 x 120 x 46		830	4030618301622	AAA905c002	21-04-09-16	3366.045
50	120	365	365 x 120 x 53		990	4030618301639	AAA905c002	21-04-09-16	3366.050
60	145	360	360 x 145 x 60		1705	4030618301646	AAA905c002	21-04-09-16	3366.060
70	150	370	370 x 150 x 70		2215	4030618301653	AAA905c002	21-04-09-16	3366.070
80	168	380	380 x 168 x 80		3210	4030618301660	AAA905c002	21-04-09-16	3366.080

Exemplu de aplicație



















Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.