

Menghine multiple • MS 125

EH 1700.



MENGHINĂ MULTIPLĂ MECANICĂ  
VERSIUNEA MS 125-S/M/L

DOMENIUL DE UTILIZARE


- Mașini de frezat comandate CNC vertical și orizontal.
- Sunt posibile fixarea convențională, fixarea prin apucare și fixarea pe masă.
- MS 125-S – optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare cu 5 axe.
- Fixarea pieselor brute, tăiere cu flacăra și cu fierăstrăul prin introducerea de elemente de apucare întărite și care pot fi înlocuite în piesa de prelucrat.
- Cu fălcile de susținere pot fi fixate piese brute din diferite materiale și cu geometrii complexe în condiții de siguranță și cu costuri reduse.

CARACTERISTICILE PRODUSELOR

- Flexibilitate ridicată - sistemul de fixare modular combină aproape toate posibilitățile modelelor noastre consacrate.
- Pivot de înaltă presiune cu transmisie prin forță - nicio slăbire a forței de fixare.
- Cursă mărită a forței pentru fixarea sigură a pieselor brute.
- Margine de fixare pierdută de 8 mm la fixare pe masă, 3 mm la fixare prin apucare.
- Fixare cu cheia dinamometrică (max. 30 Nm) – aceasta permite și lucrul în cazul fixării nefavorabile pe masă.



Mai jos găsiți mai multe detalii și persoana de contact:



[www.halder.com/ro/Menghine\\_multiple](http://www.halder.com/ro/Menghine_multiple)