

## Backar för femsidig bearbetning

1704.100



### Produktbeskrivning

- Särskilt lämplig för femsidig bearbetning
- Bättre åtkomst för verktyg
- Slipade spännytor
- Extra gänga för paralleller
- Noggrannhet genom nedåtdragande
- Stabilitet genom formlåsning

### Material

- stål, plasma nitrerat

### Ritning




Bild 1




Bild 2

### Orderinformation

Backbredd [mm]	Dimension [mm]															[kg]	Art.nr.	
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>	b <sub>5</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	a	c			
Back, fast – Bild 1	125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."