

## Införbara plattor

1704.520



## Produktbeskrivning

- Tre stödhöjder
- För utjämning av arbetsstycket på de fem-sidiga bearbetningsbackarna
- Slipad för hög noggrannhet
- Levereras utan M 6 x 8 mm monteringskruv (art. nr. 1704.600)
- Denna produkt levereras som ett par

## Material

- Stål, härdat

## Ritning



## Orderinformation

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	Dimension			h <sub>3</sub>	[g]	Art.nr.
			l	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>			
			[mm]					
125	98	108	7,6	90	56	53	356	1704.520

## Överensstämmelse

## RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

## Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."