

## Fjädrande tryckstift • med rörlig kula och invändig sexkant

22031.0006



### Produktbeskrivning

Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft. Den rörliga kulan minskar slitaget på motstycket, detta medför även en bättre låsning till motstycket.  
Plastkulan ger även en elektrisk isolering.

### Material

**Kropp**  
• Automatstål, svartoxiderat


**Lager**  
• plast

**Kula**  
• Kullagerstål, härdad


**Fjäder**  
• rostfritt stål

### Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

### Mer information

### Not

Specialutförande på begäran.  
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.


### Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data  
För beräkning av spärrmotstånd, se mer i början av avsnittet.

### Ytterligare produkter

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Hållare , till fjädrande tryckstift

### Ritning



### Orderinformation

Dimension			SW	Slag s	Fj. tryck <sup>1)</sup>		min.   max.		[g]	Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l			F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]			
[mm]			[mm]	[mm]	[N]					
Av automatstål, normalt fjädertryck										
M6	2,5	15	3	0,7	6,3	10	-30	90	1,6	22031.0006

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

### Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."