

## Opritoare oscilante • ajustabile

22740.0024



### Descrierea produsului

Se pot utiliza ca și opritor, suport sau placă de susținere și poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.

### Material

#### Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit, lucios

#### Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat

#### Piuliță

- Oțel, brunat (ISO 4035)

### Mai multe informații

#### Note

Bila este protejată împotriva rotirii.  
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.  
Varianta specială la cerere.

### Desen




Figura 1





Figura 2

### Informații comandă

| d <sub>1</sub>   | l    | Dimensiuni     |                |      | e  | Diametrul bilei | Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN] | Moment strângere max. [Nm] | [g] | Ref. Nr.   |
|--|------|----------------|----------------|------|----|-----------------|--|----------------------------|-----|------------|
|  |      | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | [mm] |    |                 |  |                            |     |            |
| cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic |      |                |                |      |    |                 |  |                            |     |            |
| M16  | 60,7 | 40             | 10,5           |      | 27 | 16              | 25   | 206                        | 131 | 22740.0024 |

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.