

## Șaibe sferice / Baze conice • DIN 6319

23050.0120



### Descrierea produsului

Șaibele conice / Bazele conice sunt utilizate ca șaibe la asamblări cu șurub pentru compensarea suprafețelor non-paralele.

### Material

#### Locaș conic

- Oțel călit, călit, tratat cu fosfat de mangan

### Asamblare

Locașurile conice forma D se utilizează numai pentru zone plane, închise.

Pentru orificii alungite se va utiliza numai forma G!

### Mai multe informații

### Produse asociate

- Șaibe sferice / Baze conice, similar DIN 6319, oțel inoxidabil
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

### Desen




Figura 1




Figura 2





Figura 3



### Informații comandă

d <sub>2</sub> H13	Dimensiuni			Pentru pin d <sub>6</sub> [mm]	Pentru șuruburi d <sub>6</sub> [mm]	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere îmbinări înșurubate <sup>1)</sup> max. [Nm]	[g]	Ref. Nr.
	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>3</sub>						
locaș conic din oțel călit, forma D – figura 2									
23,2	36	31	7,5	20	M20	117	407	31	23050.0120

<sup>1)</sup> Specificația cuplului de strângere pentru șuruburi cu filet standard, luați în considerare preîncărcarea dacă este necesar, coeficientul de frecare  $\mu_{total}$  0,14.

## Exemplu de aplicație



## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.