

## Știfturi opritoare cu bilă • cu acțiune simplă - conform NAS / MS17987

4213.F13



### Descrierea produsului

Știfturile opritoare cu bilă (Știfturi rapide cu bile) conform MS17987 / NAS1333-1343 sunt utilizate pentru fixare, ajustare, schimbare și asigurare. Deblocare ușoară și instantanee pentru conexiuni frecvente.

Știfturile cu bile (Știft cu bilă simplă acțiune) sunt produse conform normelor aviatice MS / NAS și testate conform normelor NAS 1332.

Tratarea suprafețelor:

- Toate piesele din oțel inoxidabil pasivate conform AMS2700

Tratament termic:

- Corp: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Știft: Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
- Bilă: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

### Material

#### Corp

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Știft

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Arc

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificație ASTM-A-313)

#### Mâner

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 17-4PH (specificație AMS5643)

#### Inel de atașare

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 302 (specificație ASTM A-313/A313M)

#### Buton de apăsare

- Oțel inoxidabil, pasivat - CRES 303 (specificație ASTM A484/484M)

#### Bilă

- Oțel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat - CRES 440C (specificație AMS5630)

### Operații

Știfturile opritoare cu bilă cu acțiune simplă sunt autoblocante. Prin apăsarea butonului se deblochează bilele.

### Mai multe informații

#### Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Alte diametre / combinații de lungimi diferite față de gama standard pot fi realizate după o scurtă notificare din partea dumneavoastră. Variantă specială la cerere.

- Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

### Desen



## Informații comandă

| Diametrul nominal<br>A | A     |        | Lungime de prindere<br>L<br>+0,02<br>0 | Dimensiuni  |                 |           |           |           |           |           |           | Poziție orificiu<br>max. | Rezistența la forfecare, dublă<br>min. | Temperatură |      | Descriere standard | Ref. Nr.                       |          |
|------------------------|-------|--------|--|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|--|-------------|------|--------------------|--------------------------------|----------|
|                        | min.  | max.   |  | B<br>±0,005 | C<br>0<br>-0,04 | D<br>max. | E<br>max. | F<br>min. | G<br>max. | H<br>min. | J<br>min. |                          |  | min.        | max. |                    |                                |          |
| [inch]                 |       |        |  |             |                 |           |           |           |           |           |           |                          | [lbf]                                  | [°F]        |      | [g]                |                                |          |
| 1/2                    | 0,497 | 0,4985 | 1,3                                    | 0,594       | 0,46            | 0,565     | 0,8       | 1,16      | 1,85      | 1,14      | 0,08      | 0,505                    | 36.900                                 | -65         | 200  | 85,6               | MS17987C813 /<br>NAS1338C6C13D | 4213.F13 |

## Reclamație

### Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE și Directivei 2015/863.

### Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

### Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.