

## Indexbultar • med snabbblås huvud

22122.0310



## Produktbeskrivning

Indexbultar används för indexering av hål.

## Material

## Kropp

- Rostfritt stål 1.4305

## Tryckknapp

- Thermoplast röd (POM)

## Låspinne

- Rostfritt stål 1.4305, förnicklat

## Grepp

- Thermoplast PA 6, gråsvart, matt

## Montering

Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).

## Drift

Låstappen dras in och låses genom att dra in knoppen. Den utskjutande röda tryckknappen indikerar låspositionen (låstappen dras in). Genom att trycka på den röda tryckknappen hoppas låstappen tillbaka till låst position.

## Mer information



## Not

Knopp ej demonterbar  
Låsmutter beställs separat.

## Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för indexbultar
- Distansring, för indexbultar
- Hållare, för indexbultar

## Ritning



låsmutter  
22120.0116 - .0118 (stål)  
22120.0516 - .0518 (rostfritt stål)

## Orderinformation

Dimension							SW	Fj. tryck <sup>1)</sup>		min.  max.			Art.nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]		[g]	
-0,02 -0,04			[mm]				[mm]	[N]	[N]	[°C]		[g]	22122.0310
rostfritt stål													
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6	25	-30	80	49	22122.0310

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."