

## Kullåspinnar • självlåsande, med standardhandtag

### 22370.0037



#### Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med standardgrepp.

#### Material

##### Bult

- Rostfritt stål 1.4305

##### Fjäder

- Rostfritt stål

#### Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

#### Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

#### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.


#### Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

#### Ytterligare produkter

- Kullåspinnar , självlåsande, med standardhandtag, titan
- Lokaliseringsbussningar , för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar , med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A

#### Ritning



\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med markering.

#### Orderinformation

Dimension						Lokali- serings hål H11	🌡️ max.	🏋️ [g]	Skjuvmotstånd dubbel <sup>1)</sup> min.	Art.nr.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
-0,04 -0,08	+0,6			±1						
<b>Rostfritt stål</b>										
8	35	9,5	14	8,2	33,1	8	250	38	38	22370.0037

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."