


Fixare prin apucare

EH 1702.

MENGHINĂ MULTIPLĂ PENTRU FIXARE PRIN APUCARE VERSIUNEA MS 125-S/M/L

PENTRU FIXAREA DE PIESE BRUTE COMPLEXE

Cu fălcile suport puteți fixa în condiții de siguranță și rapid diferite piese brute. Produsele pentru fixarea prin apucare le găsiți pe următoarele pagini.



CARACTERISTICILE PRODUSELOR

- Fălciile suport servesc la preluarea de inserții de apucare diferite (inserții de apucare cu filet sau set de apucare universal).
- Inserțiile de apucare pot fi înșurubate variabil pe rastelul cu găuri pentru a fixa în condiții de siguranță cele mai diferite geometrii ale pieselor de prelucrat.
- Funcția de pendulare suplimentară a fălcii suport mobile servește la egalizarea suprafețelor de fixare care nu sunt paralele și este necesară pentru fixarea pieselor neuniforme.
- Este posibilă fixarea în trei puncte prin falcă suport rigidă.


Mai jos găsiți mai multe detalii și persoana de contact:





www.halder.com/ro/Menghine_multiple

LĂȚIMI DE FIXARE A FIXĂRII PRIN APUCARE


FĂLCI SUPORT CU INSERȚII DE APUCARE



MS 125 – Fălci suport cu inserții de apucare					
Geometrie	Piesă de prelucrat dreptunghiulară			Piesă de prelucrat rotundă	
	Lățimea de fixare (mm)			Lățimea de fixare (mm)	
	min.	max.	min.	min.	max.
MS 125-S	28	202	70	Ø 70	Ø 240
MS 125-M	28	320	70	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	28	452	70	Ø 70	Ø 330



FĂLCI SUPORT CU SET DE APUCARE UNIVERSAL



MS 125 – Fălci suport cu set de apucare universal					
Geometrie	Piesă de prelucrat dreptunghiulară			Piesă de prelucrat rotundă	
	Lățimea de fixare (mm)			Lățimea de fixare (mm)	
	min.	max.	min.	min.	max.
MS 125-S	25	192	80	Ø 70	Ø 230
MS 125-M	25	310	80	Ø 70	Ø 330
MS 125-L	25	442	80	Ø 70	Ø 330

