


Kombinationsspännlist

1586.400



Produktbeskrivning

Kombinationsspännaren har 3 sätt att späna fast / stödja arbetsstycket:

- Flytande läge

Flytande läge används för att späna och stödja ytterligare punkter på komponenter.

- Centrerande läge

Spännarens back flyttar sig synkroniserat. Arbetsstyckets mittaxel förblir oförändrad även om ytterdiametrarna är modifierade.


- Maskin skruvstycke

När detta läge väljs är en av backarna låst på plats på spännblocket. Den andra backen förblir rörlig.

Material

- Verktygsstål, härdat


Ritning




Flytläge

Maskinskruvstödsläge

Orderinformation

	Art.nr.
 [kg] 5	1586.400

Tillbehör

	Art.nr.
Antal lokaliseringsskruvar M12 x 45	1586.401
Antal skruvar med huvud M12 x 45	1586.401
Fästskruvar till spännskena	1586.401
	1586.401

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."