

Ledad stödplatta • skyddad mot glidning

22590.1652



Produktbeskrivning

Tryckplatta att användas som fot eller tryckplatta. Inte parallellbärande, ytor upp till 15° kan kompenseras.
Plastsyddet på plattan förhindrar glidning.

Material

Ledlager med bult

- Rostfritt stål 1.4305

Gummitopp

- Gummi, svart

Låsmutter

- Rostfritt stål A2, DIN 934

Platta


- Rostfritt stål 1.4305

Mer information

Not

För versionerna $d_1 = M10$ och $M12$ låsmuttern är enligt DIN 934.

Ritning



Orderinformation

d_1	l_1	d_2	Dimension		h_1	h_2	SW	Max. last kapacitet med statisk last max.	[g]	Art.nr.
			l_2	[mm]						
Platta och ledlager med bult – Bild 2, rostfritt stål										
M12	100	45	94,5		30,5	13,2	19	28	227	22590.1652

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."