

Positioneringstapp • justerbart

22690.0632



Produktbeskrivning

Att användas som uppläggningsyta eller stopp.

Material

Positioneringstapp

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 10.9, svartoxiderat, med induktionshärdad yta

Mutter

- Värmebehandlat stål, härdat, kvalitet 8.8 (ISO 4035), svartoxiderat

Ritning




Bild 1







Bild 2



Orderinformation

| d | l ₁ ±1,5 | Dimension | | | e | SW [mm] | [g] | Art.nr. |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--|------|------------|-----|------------|
| | | l ₂ ±1,5 [mm] | l ₃ min. | | | | | |
| Räfflad yta – Bild 2 | | | | | | | | |
| M12 | 35 | 42 | 29,7 | | 21,9 | 19 | 49 | 22690.0632 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."