

## Pendelupplägg • med utvändig gänga

22730.0381



## Produktbeskrivning

För användning som stopp, stöd-tryckdynor, speciellt för gjutna detaljer. Kulan är säkrad mot vridning.

## Material

## Kula

- Härdmetall, räfflat, förnicklat

## Kropp


- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

## Mer information

## Not

Kula säkrad mot vridning  
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

## Ritning



## Orderinformation

| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | Dimension           |                     | kulans diameter | SW   | Max. last kapacitet med statisk last max. [kN] | Åtdragnings moment max. [Nm] | [g] | Art.nr.    |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|------|--|------------------------------|-----|------------|
|                |                |                | l <sub>1</sub> ±0,2 | l <sub>2</sub> -0,5 |                 |      |  |                              |     |            |
|                |                |                | [mm]                |                     |                 | [mm] |  |                              |     |            |
| 30             | M16            | 20             | 27                  | 16                  | 25              | 27   | 90   | 206                          | 186 | 22730.0381 |

Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."