

Pendelupplägg • självvåterställande

22731.0019



Produktbeskrivning

Pendelupplägg används till stopp, support eller som uppspänningselement. Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .

Material

Fjäderelement

- Termoplast PUR

Kula

- Kullagerstål, härdad

Kropp

- Värmebehandlat stål, härdad, fosfaterad

Mer information

Not

Kula säkrad mot vridning
Belastningskapacitet gällande stål och rostfritt stål.

Ritning




Bild 1




Bild 2




Bild 3






Bild 4

Orderinformation

Dimension					SW	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Åtdragningsmoment max. [Nm]	[g]	Art.nr.	
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂						kulans diameter
[mm]					[mm]					
20	M10	10,5	18	10	16	17	25	46	40	22731.0019

Med utvändig gänga, plant huvud kulan slät – Bild 1, Värmebehandlat stål

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."