

Pendelupplägg • med hårdmetall kula, räfflad och självvåterställande

22731.0362



Produktbeskrivning

För användning som stopp, stöd-tryckdynor, speciellt för gjutna detaljer. Kulan är säkrad mot vridning.

Genom att återgå till den parallella positionen ger pendeluppläggets kontaktyta en bestämt utgångspunkt, vilket förhindrar att plattan hamnar snett när du sätter i arbetsstycket .

Material

Fjäderelement

- Termoplast PUR


Kula

- Hårdmetall, räfflat, förnicklat

Kropp

- Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad

Ritning




Orderinformation

d ₁	d ₂	d ₃	Dimension		kulans diameter	SW	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Åtdragnings moment max. [Nm]	[g]	Art.nr.
			l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
			[mm]			[mm]				
13	M6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0362

Med utvändig gänga, plant huvud, kulan räfflad, Värmebehandlat stål

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."