

Lös spårtärning · DIN 6323

23120.0020




Produktbeskrivning

Användes som lokalisering/uppspänningselement till maskinbord med T-spår DIN 650. Genom att enkelt skjuta in fixtur eller uppspänningselementen i spåret har de grovt blivit positionerade, de kan inte orsaka skada på maskinen som möjligen mutterfästen kan göra.

Material

- Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat


Ritning



Orderinformation

| T-spår storlek Fixtur b ₁ h ₆ [mm] | T-spår storlek Maskin b ₂ h ₆ [mm] | Dimension | | | | [g] | Art.nr. |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----|----|-----|------------|
| h ₁ | h ₃ | h ₄ | l | | | | |
| Form B b ₁ = b ₂ – Bild 2 | | | | | | | |
| 20 | 20 | 45,5 | 7 | 16 | 32 | 199 | 23120.0020 |

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."