

## Kullåspinnar • Självlåsande, med knapphandtag

22340.0260



## Produktbeskrivning

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdad, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Kompakt modell med knappgrepp.

## Material

## Bult

- Rostfritt stål 1.4305

## Handtag

- Aluminium, svart liknande RAL 9005

## Tryckknapp

- Rostfritt stål, svart

## Fjäder

- rostfritt stål

## Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.

## Kännetecken

Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.

## Mer information

## Not

Specialutförande på begäran.

## Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

## Ytterligare produkter

- Lokaliseringsbussningar, för kullåspinnar
- Lokaliseringsbussningar, med fläns, för kullåspinnar och kulpinnar
- Hållare
- Positioneringsbussningar, med krage, DIN 172 A
- Positioneringsbussningar, utan krage, DIN 179 A
- Kullåspinne med knapphandtag, enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17984

## Ritning




\*\* Utförande av rostfritt stål 1.4542 med märkning.

## Orderinformation

| Dimension      |                |                |                |                |                      |                |                |                | Lokali-<br>serings hål<br>H11 |  min. max. |     |  Skjuvmotstånd<br>dubbel <sup>1)</sup><br>min. | Art.nr. |            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>2</sub><br>±1 | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> |                               | [mm]                                                                                          |     |                                                                                                                                   |         | [g]        |
| -0,04<br>-0,08 | +0,6           |                |                |                |                      |                |                |                |                               | [mm]                                                                                          |     | [g]                                                                                                                               |         |            |
| rostfritt stål |                |                |                |                |                      |                |                |                |                               |                                                                                               |     |                                                                                                                                   |         |            |
| 12             | 90             | 14,5           | 17,7           | 35             | 10,6                 | 33,2           | 27,3           | 22,3           | 12                            | -30                                                                                           | 150 | 126                                                                                                                               | 87      | 22340.0260 |

<sup>1)</sup> Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

## Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

## Innehåller SVHC-ämnen &gt;0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

## Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."