

Höjdjusteringselement

25120.0024




Produktbeskrivning

För nivåreglering av maskiner mm.
Utrustad med fingänga för mer exakt höjdjustering. Alla element har genomgående hål för fastsättning. Ett lås finns för maxhöjd.

Material

- Värmebehandlat stål, förzinkad genom galvanisering, kromat



Ritning




Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Slag l ₃ ~ [mm]	För skruv [mm]	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Bärande kraft max. [kN]	 [g]	Art.nr.
13,5	45	M30 x 1,5	22	29	7	M12	120	80,4	202	25120.0024

Tillbehör

	För höjdjusteringselement storlek d ₂ [mm]	Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A [mm]	 [g]	Art.nr.
Haknyckel för höjdjustering				
	45	45 – 50	156	25120.0983

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."