

Höjdjusteringselement • högt

25120.0116




Produktbeskrivning

För nivåreglering av maskiner mm. Utrustad med fingänga för mer exakt höjdjustering. Alla element har genomgående hål för fastsättning. Ett lås finns för maxhöjd.


Material

- Värmebehandlat stål, förzinkad genom galvanisering, kromat

Ritning





Orderinformation

d ₁	d ₂	Dimension d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	Slag l ₃ ~ [mm]	För skruv [mm]	Max. last kapacitet med statisk last max. [kN]	Bärande kraft ¹⁾ max. [kN]	 [g]	Art.nr.
11	32	M20 x 1	35	55	20	M10	65	37,9	142	25120.0116

¹⁾ Load capacity after deduction of the maximum preload force for screws 8.8.

Tillbehör

	För höjdjusteringselement storlek d ₂ [mm]	Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A [mm]	 [g]	Art.nr.
Haknyckel för höjdjustering				
	32	30 – 32	46	25120.0982

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."