

Gummibussning • waisted

25151.0022



Produktbeskrivning

Skall användas som elastisk bussning till motorer, kompressorer, pumpar osv
The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

Hårdheten är $55 \pm 5^\circ$ shore A. Ytterligare hårdheter ($40 \pm 5^\circ$ Shore A och $70 \pm 5^\circ$ Shore A) på förfrågan.

Material

Lager bricka

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

Gängbussning

- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

Kropp

- Naturgummi (kautschuk NR), svart

Skruv


- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat

Mer information

Not

Under compressive load, the dimension d_3 does not exceed the diameter d_1 .

Ritning



picture 1

picture 2

picture 3

Orderinformation

Dimension						Fjäderstyvhet R	Max. last max.	Fjäders rörelse	Fjäders rörelse		[g]	Art.nr.
d_1	l_1	d_2	d_3	s	t	[N/mm]	[N]	[mm]	min.	max.		
[mm]									[°C]			
Med invändig gänga, på båda sidor – Bild 1												
20	15	M6	14	2	6	77	289	3,75	-30	80	16	25151.0022

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."