

Fjädrande tryckstift • med stift och invändig sexkant - TUM

2B030.0036



Produktbeskrivning

För lokalisering, indexering, låsning eller förlänkande tryckapplikationer.
Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

Material

Upplägg

- Automatstål, härdat, svartoxiderat

Kropp


- Automatstål, svartoxiderat

Fjäder

- rostfritt stål

Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

Mer information

Not

Specialutförande på begäran.
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

Referens

En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).

Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med stift och invändig sexkant

Ritning



Orderinformation

	Dimension				SW	Slag s	Fj. tryck ¹⁾		Temperatur		Art.nr.	
	d ₁ [tum]	Gänga	d ₂ [tum]	l			F ₁ ~ [lb]	F ₂ ~	min. [°F]	max.		[oz]
Av automatstål, normalt fjädertryck, utan gänglåsning												
#8-32	0,164	2A-UNC	0,07	5/8	5/64	0,094	0,8	2,3	-22	482	0,042	2B030.0036

¹⁾ Statistiskt medelvärde

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."