

## Lokaliseringstapp • med kulinsats

22630.0446



### Produktbeskrivning

Tack vare kulinsatsen blir iläggningen av arbetsstycket enklare och förhindrar en förskjutning.

### Material


- Rostfritt stål 1.4305, slipad, ytan värmebehandlad

### Mer information

#### Ytterligare produkter

- Lokaliseringstapp, DIN 6321
- Lokaliseringstapp, med borrar hål, motsvarande DIN 6321

### Ritning



### Orderinformation

Dimension											Lokaliserings hål D <sub>1</sub> H7 [mm]	[g]	Art.nr.		
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	t	r	b	[mm]					
g6	n6	-0,01 -0,05													
[mm]															
Kulinsats avfasad – Bild 2, rostfritt stål															
6	4	6	M2,5	4	6	2	4,5	1	1,7	4	1,5	22630.0446			

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."