

Stavändar • DIN 12240-4, med invändig gänga

22982.0224



Produktbeskrivning

Stavändar passar till många applikationer som utsätts för dynamisk belastning. Utöver användning i områden med korrosionsrisk kan versionen i rostfritt stål också användas under högre dynamiska belastningar.

Stavändar används som lager när behövs rörelse mellan axel och hus, och där rörelsen inte är i rak linje.

Stavändar är monteringsfärdiga detaljer som är tillverkade enligt DIN ISO 12240-4 (dimension serie K). PTFE materialet i lagren gör stavändarna underhållsfria.

Vänligen notera den tekniska information på följande sidor.

Material

Kropp

- Automatstål, svarvat, förnicklat

Skarv kula

- Rullagerstål, härdat, slipat, poleratpolished

Lager

- PTFE material

Lager skal

- Automatstål, förzinkat genom galvanisering

Ritning



Orderinformation

Dimension											α	SW	Dynamisk bärande tal C	statiskt bärande tal C_0	min. max.		Art.nr.	
d_1	l_1	b_1	b_2	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6	l_2	l_3		[mm]	[mm]	[kN]	[kN]	[°C]	[g]	
vänstergänga, Automatstål																		
5	27	8	6	18	M5	7,7	9	11	36	10	13°	9	7,5	8	-50	150	19	22982.0224

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."