

## Sfärisk bricka / Koniskt säte • DIN 6319

23050.0014



### Produktbeskrivning

Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.

### Material

#### Sfärisk bricka

- Sätthärdat stål, sätthärdad, manganfosfat behandlat

### Montering

Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.

För större hål används endast form G.

### Mer information

### Ytterligare produkter

- Sfärisk bricka / Koniskt säte, liknande DIN 6319, rostfritt stål
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub> H13	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	Dimension			r <sub>1</sub>	För pinnbult d <sub>6</sub>	För bultar d <sub>6</sub>	Max. last kapacitet med statisk last max.	Vridmoment för skruvade kopplingar <sup>1)</sup> max.	[g]	Art.nr.
			h <sub>2</sub>	h <sub>4</sub> med koniskt- säte form D	h <sub>4</sub> med koniskt- säte form G							
Sfärisk bricka av stålsätthärdat stål form C – Bild 1												
15	28	1,4	5	8,5	9,5	22	14	M14	53	130	12	23050.0014

<sup>1)</sup> Vridmomentsspecifikation för skruvar med regleringsgänga, beakta i förekommande fall förbelastning, friktionskoefficient  $\mu_{\text{total}} 0,14$ .

Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."