

Sfärisk bricka / Koniskt säte • DIN 6319

23050.0208



Produktbeskrivning

Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.

Material

Koniskt säte

- Värmebehandlat stål, manganfosfaterad

Montering

Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.

För större hål används endast form G.

Mer information

Ytterligare produkter

- Sfärisk bricka / Koniskt säte, liknande DIN 6319, rostfritt stål
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

Ritning



Orderinformation

| d ₂ H13 | Dimension | | | För pinnbult d ₆ [mm] | För bultar d ₆ [mm] | Max. last kapacitet med statisk last max. [kN] | Vridmoment för skruvade kopplingar ¹⁾ max. [Nm] | [g] | Art.nr. |
|--|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------------|---|---|-----|------------|
| | d ₄ | d ₅ | h ₃ | | | | | | |
| | [mm] | | | | | | | | |
| Koniskt säte av värme- behandlat, form G, – Bild 3 | | | | | | | | | |
| 9,6 | 24 | 14,5 | 5 | 8 | M8 | 17 | 25 | 14 | 23050.0208 |

¹⁾ Vridmomentsspecifikation för skruvar med regleringsgånga, beakta i förekommande fall förbelastning, friktionskoefficient $\mu_{\text{total}} 0,14$.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."