

Sfärisk bricka / Koniskt säte • liknande DIN 6319, rostfritt stål

23050.0306



Produktbeskrivning

Sfärisk bricka/koniskt säte används som en bricka för att kompensera icke parallella ytor.

Material

Sfärisk bricka

- Rostfritt stål 1.4305

Montering

Koniska säten form D endast för slät, stängd brickyta.

För större hål används endast form G.

Kännetecken


Typer av rostfritt stål A4 med märkning (räfflade) enligt ritning.

Mer information

Ytterligare produkter

- Sfärisk bricka / Koniskt säte, DIN 6319
- Sexkantsmutter, DIN 6330 (höjd 1,5 d)

Ritning




* Räfflad = material identifikation för rostfritt stål A4

Orderinformation

d ₁ H13	d ₃	h ₁	h ₂	Dimension		r ₁	För pinnbult d ₆	För bultar d ₆	Max. last kapacitet med statisk last max.	Vridmoment för skruvade kopplingar ¹⁾ max.	[g]	Art.nr.
				med koniskt- säte form D ~ [mm]	med koniskt - säte form G ~ [mm]							
6,4	12	0,7	2,3	4,0	5,2	9	6	M6	6	6	1	23050.0306

¹⁾ Vridmomentsspecifikation för skruvar med regleringsgänga, beakta i förekommande fall förbelastning, friktionskoefficient $\mu_{\text{total}} 0,14$.

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."