

## Fjädrande tryckstift • med stift och invändig sexkant - TUM

2B030.0154



### Produktbeskrivning

För lokalisering, indexering, låsning eller förliknande tryckapplikationer.  
Fjädrande tryckstift kan användas till lokalisering eller för applicering av tryck eller lyft.

### Material

#### Upplägg

- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582), nitrerad

#### Kropp


- Rostfritt stål 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Fjäder

- rostfritt stål

### Kännetecken

Normalt fjädertryck: ingen markering



normal fjädertryck



förstärkt fjädertryck

### Mer information

#### Not

Specialutförande på begäran.  
Fjädrande tryckstiften har testats både vad gäller fjäderväg och fjädertryck.

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

#### Referens


En omvandlingstabell finns på de tekniska anvisningarna efter dessa produktsidor.

Gänglåsning: Polyamid-ytbeläggning (Se tekniska data för mer info).

#### Ytterligare produkter

- Fjädrande tryckstift, med stift och invändig sexkant

### Ritning



### Orderinformation

d <sub>1</sub>	Dimension		d <sub>2</sub>	l	SW	Slag s	Fj. tryck <sup>1)</sup>		Temperatur		[oz]	Art.nr.	
	Gänga						F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.			
[tum]			[tum]		[tum]	[tum]	[lb]	[lb]	[°F]	[°F]			
1-8	1	0,125	2A-UNC	0,499	2 13/32	3/8	0,5	4	31	-22	482	5,475	2B030.0154

<sup>1)</sup> Statistiskt medelvärde

## Användningsexempel



## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."