

## Kullåspinnar • enkelverkande - i enlighet med NAS / MS17986

4212.H09



## Produktbeskrivning

Kullåspinnar enligt MS17986 / NAS1333-1343 används för snabb fäste, låsning, justering, ändring och säkring. Snabb och enkel upplåsning för upprepade sammanfogningar. Kullåspinnar tillverkas enligt luftfartsstandard MS / NAS och testad enligt NAS 1332.

Ytbehandling:

- Alla delar av rostfritt stål är passiverade enligt AMS2700
- Alla delar av aluminium är anodiserade enligt MIL-A-8625

Värmebehandling:

- Hylsa: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
- Bult: Rc. 40 min (AMS2759, Condition H900)
- Kula: Rc. 58 - 62 min (AMS2759)

## Material

## Kropp

- Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

## Bult

- Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 17-4PH (specifikation AMS5643)

## Fjäder

- Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM-A-313)

## Handtag

- Aluminium, svart eloxerad - Alum.Alloy 380 (specifikation ASTM B85/B85)

## Nyckelring

- Rostfritt stål, passiverat - CRES 302 (specifikation ASTM A-313/A313M)

## Tryckknapp

- Rostfritt stål, passiverat - CRES 303 (specifikation ASTM A484/484M)

## Kula

- Rostfritt stål, utskiljningshärdat, passiverat - CRES 440C (specifikation AMS5630)

## Drift

Kullåsbultar, enkelverkande är självlåsande. Kulorna låses upp genom att trycka på knappen.

## Mer information


## Not

Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request. Specialutförande på begäran.

- Denna produkt är tillverkad i TUM dimensioner.

## Ritning



Orderinformation

| Nominell diameter | A     |        | A     |      | Spännlängd |        |            |      |      |      |      |      | Dimension   |       |        |        |           |     |     |                              | Lokali- Skjuvmotstånd |  |  |  | Standard description | Art.nr. |
|-------------------|-------|--------|-------|------|------------|--------|------------|------|------|------|------|------|-------------|-------|--------|--------|-----------|-----|-----|------------------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------|---------|
|                   | min.  | max.   | min.  | max. |            |        |            |      |      |      |      |      | serings hål |       | dubbel |        | min. max. |     |     |                              |                       |  |  |  |                      |         |
|                   |       |        |       |      | L          | B      | C          | D    | E    | F    | G    | H    | K           | max.  | min.   | min.   | max.      |     |     |                              |                       |  |  |  |                      |         |
| A                 |       |        |       |      | +0,02<br>0 | ±0,005 | 0<br>-0,04 | max. | max. | max. | max. | min. | max.        |       |        |        |           |     |     |                              |                       |  |  |  |                      |         |
| [tum]             | [tum] | [tum]  | [tum] |      |            |        |            |      |      |      |      |      |             | [tum] | [lbf]  |        | [°F]      | [g] |     |                              |                       |  |  |  |                      |         |
| 5/8               | 0,622 | 0,6235 | 0,9   |      |            | 0,75   | 0,58       | 0,58 | 0,97 | 3,07 | 1,7  | 0,97 | 0,6         |       | 0,63   | 57.800 | -65       | 200 | 127 | MS17986C1009 / NAS1340A5C09D | 4212.H09              |  |  |  |                      |         |

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnena

Inga SVHC-ämnena med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

Innehåller inte ämnena i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnena inkluderade  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnena betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."