


Kilelement • belagd
EH 1703.

Produktbeskrivning

Kropp:

- Kil element för förbearbetade, ytförhållande och material
- Snabba byten
- Minimum spänn djup 8 mm
- Dynor beställs separat


Dyna:

- För säker fastspänning av arbetsstycket utan att orsaka deformation av fastspänd yta
- Leveransens omfattning 20st

Material

- Stål, härdat



Ritning



Orderinformation

b	l	Dimension h ₁ [mm]	h ₂	 [g]	Art.nr.
27,8	1	16,5	11,75	17	1703.360

Tillbehör

	 [g]	Art.nr.
Dyna		
	26	1703.370

Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.