

## Backar för femsidig bearbetning

EH 1704.



### Produktbeskrivning

- Särskilt lämplig för femsidig bearbetning
- Bättre åtkomst för verktyg
- Slipade spännytor
- Extra gänga för paralleller
- Noggrannhet genom nedåtdragande
- Stabilitet genom formlåsning

### Material

- stål, plasma nitrerat

### Ritning




Bild 1




Bild 2

### Orderinformation

| Backbredd<br>[mm]            | Dimension<br>[mm] |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |    | [kg] | Art.nr.  |
|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|------|----------|
|                              | b <sub>1</sub>    | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | b <sub>5</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | a  | c  |      |          |
| <b>Back, fast – Bild 1</b>   |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |    |      |          |
| 125                          | 116               | 92             | 60             | 30             | 108            | 103            | 13,5           | 31             | 16,5           | 97,5           | 48             | 76             | 56             | 69 | 24 | 6    | 1704.100 |
| <b>Back, rörlig – Bild 2</b> |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |    |    |      |          |
| 125                          | 116               | 92             | 60             | 30             | 108            | 87             | 13,5           | 30             | 16,5           | 97,5           | 48             | 76             | 56             | 38 | 24 | 5    | 1704.200 |

## Överensstämmelse

### RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

### Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

### Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."