

Hållare • för indexbultar, gjuten zink,  
EH 22110.

## Produktbeskrivning

Monteringsstöd för indexbultar. Kan också användas som ett säte för lokaliseringsbussningar EH 22110.

## Material

## Gängstift

- Stål, svartat med mässingsdyna

## Kropp

- Zink gjutet, plastbelagd, svart

## Montering


Indexbulten måste installeras i hålet  $d_1$  på den försänkta sidan.

## Mer information

## Ytterligare produkter

- Positioneringsbussningar, för indexbultar


## Ritning



## Orderinformation

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	Dimension								max. [°C]	[g]	Art.nr.
				k	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	s	t	[mm]			
<b>Fästhål vertikalt till index bult</b>														
M 8 x 1	4,3	M4	8,2	25	35	26	11,5	14	12	2	100	39	<a href="#">22110.0408</a>	
M 8	4,3	M4	8,2	25	35	26	6,0	14	12	2	100	40	<a href="#">22110.0508</a>	
M10 x 1	4,3	M4	10,2	25	35	26	11,5	14	12	2	100	36	<a href="#">22110.0410</a>	
M10	4,3	M4	10,2	25	35	26	6,0	14	12	2	100	38	<a href="#">22110.0510</a>	
M12 x 1,5	4,3	M4	12,2	25	35	26	11,5	14	12	3	100	41	<a href="#">22110.0412</a>	
M12	4,3	M4	12,2	25	35	26	6,0	14	12	3	100	36	<a href="#">22110.0512</a>	
M16 x 1,5	5,3	M5	16,2	35	47	34	15,5	18	14	3	100	77	<a href="#">22110.0416</a>	
M16	5,3	M5	16,2	35	47	34	10,0	18	14	3	100	78	<a href="#">22110.0516</a>	
M20 x 1,5	5,3	M5	20,2	35	47	34	15,5	18	14	3	100	68	<a href="#">22110.0420</a>	

### Användningsexempel



### Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.