

Positioneringstapp • DIN 6321

EH 22630.



Produktbeskrivning

Upplägg enligt DIN 6321 (form A) kan användas som stöd till arbetsstycken men även som stop eller fot.
Uppläggets stödyta har inget centrum.

Material


- Verktygsstål, härdat, slipat

Mer information

Ytterligare produkter

- Positioneringstapp, delvis DIN 6321 (gammal norm)

Ritning



Orderinformation

Dimension				Lokaliserings hål		[g]	Art.nr.
d ₁ g6	l ₁ h9	d ₂ n6	l ₂	D ₁ H7	[mm]		
Uppläggningsstapp, DIN 6321, form A, tol. l ₁ = h9							
6	5	4	6	4		1,8	22630.0011
10	6	6	9	6		5,7	22630.0012
16	8	8	12	8		17,0	22630.0013
25	10	12	18	12		53,0	22630.0014

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."