


Positioneringssensorer · pneumatisk

EH 22800.



Produktbeskrivning

Användes vid fixturbyggen som positioneringskontroll när man spänner upp förarbetade arbetsstycken.
Noggrannheten är 0,015-0,075 mm beroende på arbetsstyckets yta.
Kontroll av arbetsstyckets position görs med tryckluftsmätare och kan övervakas via övervakningsenheten.

Material

Positioneringstapp

- Verktygsstål, härdat, slipat

Tätning

- PVC

Stopplist

- Stål, svartoxiderat

Säkringsnippel

- Mässing

Mer information


Not

Ytterligare information på begäran.


Ytterligare produkter

- Övervakningsenhet , till positioneringssensorer , pneumatiska


Ritning



Orderinformation

	Art.nr.
 [g]	
Med stopplist	
237	22800.0400

Användningsexempel



Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."