

Avkänningsenhet • med sensor

EH 22810.



Produktbeskrivning

För att kontrollera ett arbetsstycke på ett upplägg.

Kontrollenheten är alltid inbyggd i ett uppläggsselement som ett enda system. Med hjälp av en enkel plug-in-anslutning meddelar den om en del är belägen i en specifik position, som en elektrisk signal.

Kontrollenheten kan användas i kombination med olika upplägg. Till exempel, EH 22690. serien från Halder standarddetaljer.

Data skickas via kabel. Tillval, kontrollsignalen kan skickas via radio. Versionen med bussning måste användas för att koppla mottagare till radiosändare.

Undersökningsenheten uppfyller kraven i skyddsklass IP6K7 (mycket temperaturbeständig och robust).

Material

Kabel

- Silikon

Sensor

- Plast, svart

Plugg

- Metall

Kropp

- Aluminium, blå-anodiserat

Kropp

- Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Mer information

Not


Ytterligare information på begäran.

Erwin Halder KG är en registrerad tillverkare av elektrisk utrustning (WEEE-Reg. No. DE 47048902).



Ytterligare produkter

- Indexbultar, med sensor
- Upplägg
- Upplägg, med kontaktyta i plast
- Radio Sändare, till avkänningsenhet
- Radio Mottagare, till avkänningsenhet
- Känselkropp, med sensoradapter
- Känselkropp, med styrbult, skyddad mot vridning




Ritning




Orderinformation


Dimension												SW			 min. max.		 [g]	Art.nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁ min.	h ₁ max.	h ₂	h ₃	h ₄ min.	h ₄ max.	SW ₁	SW ₂	SW ₃	[°C]		[g]	
[mm]												[mm]						
kontrollenhet med bussning – Bild 1																		
M 8	M 8	20,3	12	15,8	21,4	30,5	40,5	5	12	10	20,0	30	1,5	1,5	-25	85	180	22810.0008
M12	M12	25,5	15	18,7	24,3	41,5	59,0	8	15	10	27,5	36	2,0	2,0	-25	85	344	22810.0012
kontrollenhet med kontakt – Bild 2																		
M 8	M 8	20,3	12	15,8	21,4	30,5	40,5	5	12	10	20,0	30	1,5	1,5	-25	85	180	22810.1008
M12	M12	25,5	15	18,7	24,3	41,5	59,0	8	15	10	27,5	36	2,0	2,0	-25	85	408	22810.1012

Tillbehör

	 [g]	Art.nr.
sensor med hylsa och silikonkabel		
	99	22810.9001
sensor med kontakt och silikonkabel		
 No Photo available	96	22810.9002

Användningsexempel





Överensstämmelse

For detailed compliance information please select the desired article number.