

Positioneringsbussningar • utan krage, DIN 179 A EH 23112.




Produktbeskrivning

Positionering eller borbussningar används för att borra hål på samma plats för att säkerställa repeterbarheten.
De härdade och slipade positioneringsbussningarna kan användas som nötningsbeständig guide för borrar, axlar etc.

Material


- Sätthärdat stål, sätthärdat


Ritning



Orderinformation

Dimension				Lokaliserings hål	[g]	Art.nr.
d ₁ F7	l ₁ [mm]	d ₂ n6	r	D H7 [mm]		
2,0	6	5	1,0	5	0,7	23112.0520
2,0	9	5	1,0	5	1,1	23112.0521
2,1	6	5	1,0	5	0,7	23112.0522
2,1	9	5	1,0	5	1,1	23112.0523
2,5	6	5	1,0	5	0,7	23112.0524
2,5	9	5	1,0	5	1,0	23112.0525
3,0	8	6	1,0	6	1,9	23112.0530
3,0	12	6	1,0	6	1,9	23112.0531
3,0	16	6	1,0	6	2,6	23112.0532
3,1	8	6	1,0	6	1,2	23112.0533
3,1	12	6	1,0	6	1,9	23112.0534
3,1	16	6	1,0	6	3,2	23112.0535
3,5	8	7	1,0	7	2,4	23112.0536
3,5	12	7	1,0	7	2,6	23112.0537
3,5	16	7	1,0	7	3,6	23112.0538
4,0	8	7	1,0	7	1,5	23112.0540
4,0	12	7	1,0	7	3,0	23112.0541
4,0	16	7	1,0	7	3,2	23112.0542
4,1	8	8	1,0	8	2,2	23112.0543
4,1	12	8	1,0	8	3,4	23112.0544
4,1	16	8	1,0	8	4,6	23112.0545
4,5	8	8	1,0	8	2,1	23112.0546
4,5	12	8	1,0	8	3,1	23112.0547
4,5	16	8	1,0	8	4,2	23112.0548
5,0	8	8	1,0	8	1,8	23112.0550
5,0	12	8	1,0	8	3,4	23112.0551
5,0	16	8	1,0	8	3,7	23112.0552
5,1	10	10	1,5	10	4,4	23112.0553
5,1	16	10	1,5	10	7,1	23112.0554
5,1	20	10	1,5	10	8,9	23112.0555
5,5	10	10	1,5	10	4,1	23112.0556

d ₁ F7	Dimension			r	Lokaliserings hål D H7 [mm]	 [g]	Art.nr.
	l ₁ [mm]	d ₂ n6					
5,5	16	10		1,5	10	6,7	23112.0557
5,5	20	10		1,5	10	8,4	23112.0558
6,0	10	10		1,5	10	3,8	23112.0560
6,0	16	10		1,5	10	6,1	23112.0561
6,0	20	10		1,5	10	7,7	23112.0562
6,1	10	12		1,5	12	6,3	23112.0563
6,1	16	12		1,5	12	10,0	23112.0564
6,1	20	12		1,5	12	13,0	23112.0565
6,5	10	12		1,5	12	6,0	23112.0566
6,5	16	12		1,5	12	9,7	23112.0567
6,5	20	12		1,5	12	12,0	23112.0568
7,0	10	12		1,5	12	5,6	23112.0570
7,0	16	12		1,5	12	9,1	23112.0571
7,0	20	12		1,5	12	11,0	23112.0572
7,1	10	12		1,5	12	5,5	23112.0573
7,1	16	12		1,5	12	9,0	23112.0574
7,1	20	12		1,5	12	11,0	23112.0575
7,5	10	12		1,5	12	5,1	23112.0576
7,5	16	12		1,5	12	8,4	23112.0577
7,5	20	12		1,5	12	11,0	23112.0578
8,0	10	12		1,5	12	4,7	23112.0580
8,0	16	12		1,5	12	7,6	23112.0581
8,0	20	12		1,5	12	9,6	23112.0582
8,1	12	15		2,0	15	11,0	23112.0583
8,1	20	15		2,0	15	19,0	23112.0584
8,1	25	15		2,0	15	24,0	23112.0585
8,5	12	15		2,0	15	11,0	23112.0586
8,5	20	15		2,0	15	18,0	23112.0587
8,5	25	15		2,0	15	23,0	23112.0588
9,0	12	15		2,0	15	10,0	23112.0590
9,0	20	15		2,0	15	17,0	23112.0591
9,0	25	15		2,0	15	22,0	23112.0592
9,1	12	15		2,0	15	10,0	23112.0593
9,1	20	15		2,0	15	17,0	23112.0594
9,1	25	15		2,0	15	21,0	23112.0595
9,5	12	15		2,0	15	9,5	23112.0596
9,5	20	15		2,0	15	16,0	23112.0597
9,5	25	15		2,0	15	20,0	23112.0598
10,0	12	15		2,0	15	8,8	23112.0600
10,0	20	15		2,0	15	15,0	23112.0601
10,0	25	15		2,0	15	19,0	23112.0602
10,1	12	18		2,0	18	16,0	23112.0603
10,1	20	18		2,0	18	27,0	23112.0604
10,1	25	18		2,0	18	33,0	23112.0605
10,5	12	18		2,0	18	15,0	23112.0606
10,5	20	18		2,0	18	26,0	23112.0607
10,5	25	18		2,0	18	32,0	23112.0608
11,0	12	18		2,0	18	14,0	23112.0610
11,0	20	18		2,0	18	24,0	23112.0611
11,0	25	18		2,0	18	31,0	23112.0612
11,1	12	18		2,0	18	14,0	23112.0613
11,1	20	18		2,0	18	24,0	23112.0614
11,1	25	18		2,0	18	30,0	23112.0615
11,5	12	18		2,0	18	13,0	23112.0616
11,5	20	18		2,0	18	23,0	23112.0617
11,5	25	18		2,0	18	29,0	23112.0618
12,0	12	18		2,0	18	13,0	23112.0620
12,0	20	18		2,0	18	22,0	23112.0621
12,0	25	18		2,0	18	27,0	23112.0622
12,1	16	22		2,0	22	32,0	23112.0623
12,1	28	22		2,0	22	57,0	23112.0624

d ₁ F7	Dimension			r	Lokaliserings hål D H7 [mm]	 [g]	Art.nr.
	l ₁ [mm]	d ₂ n6					
12,1	36	22		2,0	22	74,0	23112.0625
12,5	16	22		2,0	22	31,0	23112.0626
12,5	28	22		2,0	22	66,0	23112.0627
12,5	36	22		2,0	22	69,0	23112.0628
13,0	16	22		2,0	22	30,0	23112.0630
13,0	28	22		2,0	22	53,0	23112.0631
13,0	36	22		2,0	22	69,0	23112.0632
14,0	16	22		2,0	22	27,0	23112.0640
14,0	28	22		2,0	22	49,0	23112.0641
14,0	36	22		2,0	22	63,0	23112.0642
15,0	16	22		2,0	22	24,0	23112.0650
15,0	28	22		2,0	22	44,0	23112.0651
15,0	36	22		2,0	22	56,0	23112.0652
16,0	16	26		2,0	26	45,0	23112.0660
16,0	28	26		2,0	26	71,0	23112.0661
16,0	36	26		2,0	26	92,0	23112.0662
16,1	16	26		2,0	26	40,0	23112.0663
16,1	28	26		2,0	26	71,0	23112.0664
16,1	36	26		2,0	26	91,0	23112.0665
16,5	16	26		2,0	26	39,0	23112.0666
16,5	28	26		2,0	26	68,0	23112.0667
16,5	36	26		2,0	26	88,0	23112.0668
17,0	16	26		2,0	26	37,0	23112.0671
17,0	28	26		2,0	26	65,0	23112.0672
17,0	36	26		2,0	26	84,0	23112.0673
18,0	16	26		2,0	26	33,0	23112.0681
18,0	28	26		2,0	26	59,0	23112.0682
18,0	36	26		2,0	26	76,0	23112.0683
19,0	20	30		3,0	30	64,0	23112.0691
19,0	36	30		3,0	30	117,0	23112.0692
19,0	45	30		3,0	30	147,0	23112.0693
20,0	20	30		3,0	30	59,0	23112.0701
20,0	36	30		3,0	30	108,0	23112.0702
20,0	45	30		3,0	30	136,0	23112.0703
20,1	20	30		3,0	30	59,0	23112.0704
20,1	36	30		3,0	30	108,0	23112.0705
20,1	45	30		3,0	30	135,0	23112.0706
22,0	20	30		3,0	30	49,0	23112.0721
22,0	36	30		3,0	30	90,0	23112.0722
22,0	45	30		3,0	30	113,0	23112.0723
25,0	20	35		3,0	35	71,0	23112.0751
25,0	36	35		3,0	35	130,0	23112.0752
25,0	45	35		3,0	35	163,0	23112.0753
30,0	25	42		3,0	42	129,0	23112.0801
30,0	45	42		3,0	42	235,0	23112.0802
30,0	56	42		3,0	42	293,0	23112.0803

Överensstämmelse

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

Innehåller proposition 65-ämnen



Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."