

分割定位柱 · 帶六角環和鎖定，不銹鋼 A4 22120.1154



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

材質


- 本體
- 不銹鋼 1.4401
- 固定梢子
- 不銹鋼 1.4401 鍍鎳
- 手把
- 不銹鋼 1.4401
- 固定螺帽
- 不銹鋼 1.4401

更多資訊

注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。

圖面




訂單資訊

尺寸			尺寸				彈簧荷重 ¹⁾		溫度	重量	品號
d ₁	d ₂	l ₂ min	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	max.	[g]	
			[mm]				[N]		[°C]		
帶不銹鋼旋鈕 – 相片 2											
4	M8 x 1	4	16	35	16	5	3,5	11	100	21	22120.1154

¹⁾ 統計平均值

配件

	尺寸 d ₂ [mm]	扳手尺寸 [mm]	重量 [g]	品號
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼 1.4401				
	M 8 x 1	13	2,8	22120.1514

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物