

推力腳座 · DIN 6311 和低型 22560.0132



產品描述

結合型式 S 的 DIN 6332, EH 2254 使用。

材質

- 不銹鋼

組裝



組立: 推力襯墊必須保持在底部開口側的彈簧保持器內。挖地螺絲儘可能的在開口側傾斜放入壓配之。

更多資訊


更多產品

- 腳座螺絲, DIN 6332 有推力點型式 S

圖面



訂單資訊

d ₁	d ₂ H12	尺寸 d ₄ [mm]	h ₁	h ₂	t ₁	用於有推力 點的止付螺絲 DIN 6332 [mm]	α min	 [g]	品號
DIN 6311 含 彈簧保持器, 型式 S – 相片 1, 不銹鋼									
32	12,1	22	15	7	7,5	M16	5°	58	22560.0132

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。