


## 定位感應器 · 氣動的

22800.0400



### 產品描述

應用於夾治具中預加工工件的定位控制。  
精度在 0.015 - 0.075 mm 之間，視工件表面而定。  
透過壓縮空氣回流以進行接觸控制，並在監測元件上顯示。

### 材質

承座銷  
• 工具鋼，硬化，研磨

膠封  
• PVC

支撐棒  
• 鋼，染黑

插入式凸管  
• 黃銅

### 更多資訊


#### 注意事項

其它資料歡迎洽詢。

#### 更多產品

- 監視單元, 用於定位傳感器, 氣動


### 圖面



### 訂單資訊

	[g]	品號
含夾持棒	237	22800.0400

### 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。