

夾持虎鉗 23231.0011



產品描述

虎鉗是一個具有水平作用夾緊力和堅固機械主軸的的微小化夾具模組。

- 夾緊力達最大值 80kN
- 透過螺絲起子 WS 36 夾緊行程 25mm
- 治具透過 4個帶有100×100mm 孔間距的 M 24 有頭螺絲，質量8.8 (鎖緊力矩 600 Nm)
- 可以供應合適夾鉗 23231.0020-0033。

材質


- 鋼，表面硬化，研磨

更多資訊



更多產品

- 標準鉗口，為惡習
- 可互換的鉗口，對於惡習，具有下拉效果
- 夾持虎鉗，活動顎
- 夾持虎鉗，固定顎
- 夾持虎鉗，更換顎，軟
- 夾持虎鉗，更換顎，有肋紋/平


圖面



picture 1




picture 2



訂單資訊

	品號
固定顎 - 相片 2	23231.0011
10	

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。