

組合夾具 · with horizontal base

23330.4002



產品描述

夾具組件是將推拉式和垂直式的軸節夾二合為一。因此，使用不同的軸節夾是不需要的。水平和垂直的夾合運動可藉由一人體工學手柄的簡單操作來達成。可以同時確保零件的精準定位和夾持。
肘節式夾具由高質量的零件製成，可不保養連續使用。
耐用且符合人體工程學的雙部件手柄，其帶有防滑柔軟的表面。易於使用的大抓握面積。

材質


夾具
• 鋼，鍍鋅，鈍化

鉚釘
• 不銹鋼

把手
• 塑膠

夾持螺絲
• 鋼，回火，鍍鋅

圖面



訂單資訊

| 公稱 尺寸 | 尺寸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 夾持力 | | 溫度 | | 重量 [g] | 品號 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------|-----------|------------|
| | d ₁ | b ₁ | b ₂ | b ₃ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | h ₅ min | h ₅ max. | h ₆ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ min | l ₄ max. | l ₅ | l ₆ | l ₇ | l ₈ | F ₁ | F ₂ | min | max. | | |
| 鋼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5,5 | 53 | 17 | 34,5-39,5 | 74 | 62 | 36 | 12 | 25 | 32 | 22 | 150 | 33 | 15 | 5 | 10 | 55 | 0,5 | 7,5 | 40 | 1 | 1 | -10 | 80 | 330 | 23330.4002 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。