

定位柱 · 平滑，帶有軸環以及滾珠，自動夾持 - INCH 2B080.0050



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。
藉由自我夾持，定位柱補償定位孔高達 0.008" (英吋) 的公差。這將節省定位孔的加工成本。

材質

本體
• 熱塑性 POM，黑色

珠子
• 不鏽鋼，硬化

彈簧
• 不銹鋼

組裝

本體的彈性設計使得手動固定或頂部固定成為可能。

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。


參考

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位柱, 平滑、軸環和球體、自行鉗緊
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

圖面



訂單資訊

尺寸		行程		彈簧荷重 ¹⁾		定位孔		品號
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	D ₁	
+0,004			±0,01		~	~	+0,008	
		[英吋]			[lb]		[英吋]	[oz]
3/16	0,157	0,22	0,236	0,039	1,3	2,1	3/16	0,012
								2B080.0050

¹⁾ 統計平均值

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。