

## 夾持棒

EH 1513.600 - EH 1613.800




### 產品描述

#### 材質

- 鋼，表面硬化，研磨


### 圖面



### 訂單資訊

系統	尺寸							y [mm]	螺絲用 [mm]	數量 n	[g]	品號
	l <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>					
L12	150	40	14,3	24	40	10	20	12	M12	2	1240	1513.600
L12	200	40	14,3	24	40	10	20	12	M12	3	1663	1513.700
L16	200	60	18,3	30	50	12	24	16	M16	3	3153	1613.700
L16	300	60	18,3	30	50	12	24	16	M16	5	4986	1613.800

### 應用範例



### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。