

停止塊·平的
EH 1586.




產品描述


材質

- 入子
• 硬金屬
- 本體
• 工具鋼，硬化

圖面



訂單資訊

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	尺寸 l ₄ [mm]	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	 [g]	品號
兩端平坦的 – 相片 1											
M12	-	40	20±0,01	-	-	44-0,05	-	21,4	-	395	1586.070
兩端平坦的 / 寬度縮短 – 相片 2											
M12	-	40	20±0,01	-	-	44	29	21,4	6,4	324	1586.071
兩端平坦的 / 高版本 – 相片 3											
M12	-	80	40	-	40	44-0,10	-	51,4	-	1601	1586.072
羅紋和平面處 – 相片 4											
M12	12	42	20±0,01	2	-	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。