

五面加工夾爪 EH 1704.




產品描述

- 特別適合五面加工
- 更好的加工性
- 夾緊面研磨
- 附加平行用螺紋
- 精準度透過下拉
- 穩定性透過鎖固


材質

- 鋼，等離子體氮化

圖面



圖片 1



圖片 2

訂單資訊

夾鉗寬度 [mm]	尺寸																品號
	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	a	c	[kg]	
夾爪, 固定 – 相片 1																	
125	116	92	60	30	108	103	13,5	31	16,5	97,5	48	76	56	69	24	6	1704.100
Jaw, movable – 相片 2																	
125	116	92	60	30	108	87	13,5	30	16,5	97,5	48	76	56	38	24	5	1704.200

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。