

分割定位柱 · 附鎖定機構推鎖

EH 22111.



產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。
這些索引柱塞可以透過按下按鈕來鎖定或解鎖。這種推鎖功能是基于根據眾所周知的「原子筆原理」的內建機構。這種設計和操作模式使索引柱塞適用於受限的安裝情況。透過在鎖定時對索引柱塞進行埋頭孔，還可以防止任何錯誤操作。

材質

- 本體
- 鋼，染黑
- 固定梢子
- 鋼，氮化
- 手把
- 塑膠(PA6)，黑色，無光澤的

操作

按下按鈕，鎖定銷會自動伸出並接合。再次按下按鈕即可解鎖鎖銷並在彈簧力的作用下自動縮回。

更多資訊


注意事項

不可移動的旋鈕。
螺帽必須個別購買。

更多產品

- 定位襯套, 適用於分割螺栓和分割定位柱
- 距離調整環, 適用於分割定位柱

圖面



訂單資訊

d ₁ -0,02 -0,05	d ₂	d ₃	尺寸					WS [mm]	彈簧荷重 ¹⁾		溫度		重量 [g]	品號
			l ₁	l ₂ min	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁	F ₂	min	max.		
			[mm]						[N]		[°C]			
6	M12 x 1,5	19	38	6	19,5	9	44,5	13	8,5	25	-30	80	61	22111.0010
8	M16 x 1,5	25	46	8	25,5	11	54,5	17	18,0	44	-30	80	72	22111.0020

¹⁾ 統計平均值

配件

鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 鋼	尺寸	扳手尺寸	重量	品號
	d ₂ [mm]	[mm]	[g]	
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。