

## 分割定位柱 · 帶有六角軸環和鎖，不銹鋼 EH 22120.



### 產品描述

索引柱塞用於索引鑽孔。

### 材質

本體

- 不銹鋼 1.4305

固定梢子

- 不銹鋼 1.4305，鍍鎳

手把

- 不銹鋼 1.4305

### 組裝

螺絲長度可由分割定位柱襯套調整 (EH 22120.)。

### 操作

旋鈕被拉出，轉90度並由一個槽口夾住 (此時鎖銷不應突出)。

### 更多資訊


### 注意事項

不可移動的旋鈕。  
螺帽必須個別購買。

### 更多產品

- 支持座, 用於分割螺栓和分割定位柱, 壓鑄
- 距離調整環, 適用於分割定位柱

### 圖面




### 訂單資訊


d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	尺寸					WS [mm]	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	品號
			l <sub>1</sub> ~ [mm]	l <sub>2</sub> min	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> min		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~			
不銹鋼													
5	M10 x 1	21	51,0	5	17	5	15	12	6,0	14	250	43	22120.0615
6	M12 x 1,5	25	61,0	6	20	6	17	14	6,5	19	250	71	22120.0616
8	M16 x 1,5	31	75,5	7	26	8	23	19	11,5	28	250	144	22120.0618
10	M20 x 1,5	31	91,0	10	33	10	30	22	28,0	54	250	203	22120.0620

<sup>1)</sup> 統計平均值

### 配件

	尺寸 d <sub>2</sub> [mm]	扳手尺寸 [mm]	[g]	品號
鎖緊螺母 ISO 8675 (DIN 439), 不銹鋼				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

### 應用範例



### 遵守

有關詳細的合規信息，請選擇所需的貨號。